

## WT-2

### PRZENOŚNY MIERNIK TEMPERATURY Z SONDĄ NA PRZEWODZIE



wersja 2.0

## WT-2

### PRZENOŚNY MIERNIK TEMPERATURY Z SONDĄ NA PRZEWODZIE



wersja 2.0

## INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakości materiału i spełnia wymagania techniczno – materiałowe określone przepisami prawa dla tego typu urządzeń.

#### WARUNKI GWARANCJI

- Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu.
- Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
- Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.

#### UPRAWNIENIA KLIENTA

- Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.
- Klient może żądać wymiany urządzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jeśli producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.

#### OGRANICZENIA GWARANCJI

- Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia wynikające z użytkowania przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.
- Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji i wad wynikających z pracy urządzenia w warunkach otoczenia niezgodnych z poniższą instrukcją obsługi oraz w przypadku pożaru, uderzeniu pioruna, zalania, przegrzania lub innej siły wyższej powodującej zniszczenie lub uszkodzenia.
- Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani żadnych innych materiałów zużywających się podczas normalnego działania przyrządu.

#### SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

- W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu dzwoniąc na numer telefonu 15 687 49 91 z informacją o problemie. **Wadliwa praca może wynikać z niepoprawnej konfiguracji urządzenia lub ze złej interpretacji instrukcji obsługi!** Koszty związane z bezpodstawną reklamacją obciążają zgłaszającego.
- PRZED oddaniem urządzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzeń mechanicznych. Następnie prosimy wysłać urządzenie na poniższy adres z kopią dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

TERMOPLUS  
ul. Brandwicka 104  
37-450 Stalowa Wola



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, lub prześlij do nas, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakości materiału i spełnia wymagania techniczno – materiałowe określone przepisami prawa dla tego typu urządzeń.

#### WARUNKI GWARANCJI

- Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu.
- Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
- Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.

#### UPRAWNIENIA KLIENTA

- Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.
- Klient może żądać wymiany urządzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jeśli producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.

#### OGRANICZENIA GWARANCJI

- Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia wynikające z użytkowania przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.
- Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji i wad wynikających z pracy urządzenia w warunkach otoczenia niezgodnych z poniższą instrukcją obsługi oraz w przypadku pożaru, uderzeniu pioruna, zalania, przegrzania lub innej siły wyższej powodującej zniszczenie lub uszkodzenia.
- Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani żadnych innych materiałów zużywających się podczas normalnego działania przyrządu.

#### SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

- W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu dzwoniąc na numer telefonu 15 687 49 91 z informacją o problemie. **Wadliwa praca może wynikać z niepoprawnej konfiguracji urządzenia lub ze złej interpretacji instrukcji obsługi!** Koszty związane z bezpodstawną reklamacją obciążają zgłaszającego.
- PRZED oddaniem urządzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzeń mechanicznych. Następnie prosimy wysłać urządzenie na poniższy adres z kopią dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

TERMOPLUS  
ul. Brandwicka 104  
37-464 Stalowa Wola



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, lub prześlij do nas, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.


## 1. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA WT-2.

Miernik temperatury WT-2 przeznaczony jest do precyzyjnych pomiarów temperatury ciał stałych, cieczy i gazów. Znajduje szerokie zastosowanie w : przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, instalatorskim i laboratoryjnym.

## 2. DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy: -50 ... +300°C  
Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1° w całym zakresie  
Dokładność pomiaru: +/-1°C w zakresie (-20...+80°C)  
Funkcje: MIN, MAX, ALARM  
Jednostka temperatury: °C, °F  
Wymiary sondy pomiarowej: dł. 100 mm, średnica: 3,5 mm  
Ostrze sondy wykonane ze stali nierdzewnej  
Obudowa: Samogasnące tworzywo, UL 94 V0  
Wymiary obudowy: 108x58 mm; głębokość 18 mm  
Stopień ochrony: IP 44  
Waga: 80 g

## 3. PRZYCISKI



## 4. NASTAWA ALARMU.

1. Włącz tryb nastawy alarmu za pomocą przycisku **SET**.
2. Nastaw żadaną wartość górnego alarmu temperatury "HI" za pomocą przycisku **ADJ**.
3. Zatwierdź górny alarm temperatury przyciskiem **OK**.
4. Nastaw żadaną wartość dolnego alarmu temperatury "Lo" za pomocą przycisku **ADJ**.
5. Zatwierdź dolny alarm temperatury przyciskiem **OK**.


## 1. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA WT-2.

Miernik temperatury WT-2 przeznaczony jest do precyzyjnych pomiarów temperatury ciał stałych, cieczy i gazów. Znajduje szerokie zastosowanie w : przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, instalatorskim i laboratoryjnym.

## 2. DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy: -50 ... +300°C  
Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1° w całym zakresie  
Dokładność pomiaru: +/-1°C w zakresie (-20...+80°C)  
Funkcje: MIN, MAX, ALARM  
Jednostka temperatury: °C, °F  
Wymiary sondy pomiarowej: dł. 100 mm, średnica: 3,5 mm  
Ostrze sondy wykonane ze stali nierdzewnej  
Obudowa: Samogasnące tworzywo, UL 94 V0  
Wymiary obudowy: 108x58 mm; głębokość 18 mm  
Stopień ochrony: IP 44  
Waga: 80 g

## 3. PRZYCISKI



## 4. NASTAWA ALARMU.

1. Włącz tryb nastawy alarmu za pomocą przycisku **SET**.
2. Nastaw żadaną wartość górnego alarmu temperatury "HI" za pomocą przycisku **ADJ**.
3. Zatwierdź górny alarm temperatury przyciskiem **OK**.
4. Nastaw żadaną wartość dolnego alarmu temperatury "Lo" za pomocą przycisku **ADJ**.
5. Zatwierdź dolny alarm temperatury przyciskiem **OK**.