

## DT-3 ELEKTRONICZNY MIERNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI



wersja 2.0

## DT-3 ELEKTRONICZNY MIERNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI



wersja 2.0

### INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakości materiału i spełnia wymagania techniczne – materiałowe określone przepisami prawa dla tego typu urządzeń.

#### WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
3. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.

#### UPRAWNIENIA KLIENTA

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.
2. Klient może żądać wymiany urządzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jeśli producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.

#### OGRANICZENIA GWARANCJI

1. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia wynikające z użytkowania przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.
2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji i wad wynikających z pracy urządzenia w warunkach otoczenia niezgodnych z poniższą instrukcją obsługi oraz w przypadku pożaru, uderzeniu pioruna, zalania, przegrzania lub innej siły wyższej powodującej zniszczenie lub uszkodzenia.
3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani żadnych innych materiałów zużywających się podczas normalnego działania przyrządu.

#### SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu dzwoniąc na numer telefonu 15 687 49 91 z informacją o problemie. **Wadliwa praca może wynikać z niepoprawnej konfiguracji urządzenia lub ze złej interpretacji instrukcji obsługi!** Koszty związane z bezpodstawną reklamacją obciążają zgłaszającego.
2. PRZED oddaniem urządzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzeń mechanicznych. Następnie prosimy wysłać urządzenie na poniższy adres z kopią dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

TERMOPLUS  
ul. Brandwicka 104  
37-450 Stalowa Wola

### INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA

TERMOPLUS gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakości materiału i spełnia wymagania techniczne – materiałowe określone przepisami prawa dla tego typu urządzeń.

#### WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
3. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.

#### UPRAWNIENIA KLIENTA

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.
2. Klient może żądać wymiany urządzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jeśli producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.

#### OGRANICZENIA GWARANCJI

1. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia wynikające z użytkowania przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.
2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji i wad wynikających z pracy urządzenia w warunkach otoczenia niezgodnych z poniższą instrukcją obsługi oraz w przypadku pożaru, uderzeniu pioruna, zalania, przegrzania lub innej siły wyższej powodującej zniszczenie lub uszkodzenia.
3. Gwarancja nie obejmuje klawiatury, ani żadnych innych materiałów zużywających się podczas normalnego działania przyrządu.

#### SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu dzwoniąc na numer telefonu 15 687 49 91 z informacją o problemie. **Wadliwa praca może wynikać z niepoprawnej konfiguracji urządzenia lub ze złej interpretacji instrukcji obsługi!** Koszty związane z bezpodstawną reklamacją obciążają zgłaszającego.
2. PRZED oddaniem urządzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzeń mechanicznych. Następnie prosimy wysłać urządzenie na poniższy adres z kopią dowodu zakupu oraz opisem uszkodzenia.

TERMOPLUS  
ul. Brandwicka 104  
37-464 Stalowa Wola



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, lub prześlij do nas, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.



Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, lub prześlij do nas, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.

### 1. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA DT-3.

Miernik temperatury DT-3 przeznaczony jest do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. Najczęściej stosowany jest w domu, biurze, aptece, sklepach spożywczych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrola temperatury i wilgotności.

Przyrząd mierzy temperaturę (IN) i wilgotność wewnątrz pomieszczenia w którym się znajduje oraz temperaturę (OUT) na końcu sondy pomiarowej. Sonda pomiarowa jest wodoodporna, więc można używać jej do pomiaru temperatury np. w lodówce czy zamrażarce (farmacja).

Miernik posiada wskaźnik samopoczucia, który mówi nam czy klimat w którym się znajdujemy jest odpowiedni.

### 2. DANE TECHNICZNE

Duży czytelny wyświetlacz (70 x 47mm).

Pamięć wartości maksymalnej (MAX) i minimalnej (MIN)

Wskaźnik samopoczucia

Zakresy pomiarowe:

- temperatura:

wewnętrzna (IN): -30...50°C

zewnętrzna (OUT): -50...70°C

- wilgotność:

20...99%Rh

Rozdzielczość wyświetlacza:

- temperatura: 0,1° w całym zakresie

- wilgotność: 1° w całym zakresie

Dokładność pomiaru:

- temperatura: +/- 1°C w całym zakresie

- wilgotność: +/- 2%Rh w całym zakresie

Jednostka temperatury: °C

Jednostka wilgotności względnej: %Rh

Długość przewodu sondy pomiarowej: 2 m

Wymiary (wys. x szer. x głębokość): 115 x 64 x 19 mm

### 3. MONTAŻ

Miernik posiada 3 sposoby montażu:

- na ścianie za pomocą haczyka umieszczonego na tylnej ścianie obudowy

- na stole poprzez wysunięcie tylnej podstawki

- przyglowo, na lodówce lub innej metalowej powierzchni. Miernik ma wbudowany magnes w tylnej ścianie obudowy.

### 4. PRZYCISKI

a) Aby wyświetlić maksymalną temperaturę jaka została zarejestrowana naciśnij przycisk 

b) Aby wyświetlić minimalną temperaturę jaka została zarejestrowana naciśnij przycisk 

c) Aby skasować pamięć miernika należy nacisnąć przycisk 

### 6. WSKAŹNIK SAMOPOCZUCIA.

Miernik posiada wskaźnik samopoczucia, który informuje nas o warunkach otoczenia.



**COMFORT** - warunki otoczenia komfortowe



**WET** - klimat mokry. Za wysoka wilgotność powietrza.



**DRY** - klimat suchy. Za niska wilgotność powietrza! Warunki niekorzystne dla zdrowia!

### 1. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA DT-3.

Miernik temperatury DT-3 przeznaczony jest do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. Najczęściej stosowany jest w domu, biurze, aptece, sklepach spożywczych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrola temperatury i wilgotności.

Przyrząd mierzy temperaturę (IN) i wilgotność wewnątrz pomieszczenia w którym się znajduje oraz temperaturę (OUT) na końcu sondy pomiarowej. Sonda pomiarowa jest wodoodporna, więc można używać jej do pomiaru temperatury np. w lodówce czy zamrażarce (farmacja).

Miernik posiada wskaźnik samopoczucia, który mówi nam czy klimat w którym się znajdujemy jest odpowiedni.

### 2. DANE TECHNICZNE

Duży czytelny wyświetlacz (70 x 47mm).

Pamięć wartości maksymalnej (MAX) i minimalnej (MIN)

Wskaźnik samopoczucia

Zakresy pomiarowe:

- temperatura:

wewnętrzna (IN): -30...50°C

zewnętrzna (OUT): -50...70°C

- wilgotność:

20...99%Rh

Rozdzielczość wyświetlacza:

- temperatura: 0,1° w całym zakresie

- wilgotność: 1° w całym zakresie

Dokładność pomiaru:

- temperatura: +/- 1°C w całym zakresie

- wilgotność: +/- 2%Rh w całym zakresie

Jednostka temperatury: °C

Jednostka wilgotności względnej: %Rh

Długość przewodu sondy pomiarowej: 2 m

Wymiary (wys. x szer. x głębokość): 115 x 64 x 19 mm

### 3. MONTAŻ

Miernik posiada 3 sposoby montażu:

- na ścianie za pomocą haczyka umieszczonego na tylnej ścianie obudowy

- na stole poprzez wysunięcie tylnej podstawki

- przyglowo, na lodówce lub innej metalowej powierzchni. Miernik ma wbudowany magnes w tylnej ścianie obudowy.

### 4. PRZYCISKI

a) Aby wyświetlić maksymalną temperaturę jaka została zarejestrowana naciśnij przycisk 

b) Aby wyświetlić minimalną temperaturę jaka została zarejestrowana naciśnij przycisk 

c) Aby skasować pamięć miernika należy nacisnąć przycisk 

### 6. WSKAŹNIK SAMOPOCZUCIA.

Miernik posiada wskaźnik samopoczucia, który informuje nas o warunkach otoczenia.



**COMFORT** - warunki otoczenia komfortowe



**WET** - klimat mokry. Za wysoka wilgotność powietrza.



**DRY** - klimat suchy. Za niska wilgotność powietrza! Warunki niekorzystne dla zdrowia!